

**Presca SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Morsetti a vite**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4183 01	1/5	10,96	01	4010337093558
 bianco puro brillante	4183 03	10/100	10,96	01	4010337093572
 bianco puro satinato	4183 27	10	10,96	01	4010337093596
 antracite	4183 28	10	12,26	11	4010337093602
 color alluminio	4183 26	1/5	16,97	11	4010337093589
 nero opaco	4183 005	10	16,97	11	4010337093541
 grigio opaco	4183 015	1/5	16,97	11	4010337093565
 acciaio inox	4183 600	1	23,93	11	4010337093619

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-