

Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)
Morsetti a vite



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|--|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro brillante | 4183 70 | 1/5 | 11,18 | 01 | 4010337117759 |

Caratteristiche

- L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna grappa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leva di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori | |
| - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Temperatura ambiente | |
| - maggiore protezione contro i contatti accidentali: | da 0 °C a +45 °C |

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.