









Presse SCHUKO 16 A 250 V~ Morsetti a innesto



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|--------|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 4188 01 | 10/100 | 7,12 | 21 | 4010337092872 |
|  bianco puro brillante | 4188 03 | 10/100 | 7,12 | 21 | 4010337092896 |
|  bianco puro satinato | 4188 27 | 10/100 | 7,12 | 21 | 4010337092940 |
|  antracite | 4188 28 | 10/100 | 8,86 | 11 | 4010337092957 |
|  color alluminio | 4188 26 | 10/100 | 13,52 | 11 | 4010337092933 |
|  nero opaco | 4188 005 | 10/100 | 13,52 | 11 | 4010337092865 |
|  grigio opaco | 4188 015 | 1/5 | 13,52 | 11 | 4010337092889 |
|  acciaio inox | 4188 600 | 1/5 | 21,91 | 11 | 4010337092964 |

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a topa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
-