

**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e shutter, senza graffe di fissaggio  
System 55**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4418 01	1/5	12,62	01	4010337094920
 bianco puro brillante	4418 03	1/5	12,62	01	4010337094944
 bianco puro satinato	4418 27	1/5	12,62	01	4010337094999
 antracite	4418 28	1/5	13,82	11	4010337095026
 color alluminio	4418 26	1/5	18,18	11	4010337094982
 nero opaco	4418 005	1/5	18,18	11	4010337094913
 grigio opaco	4418 015	1/5	18,18	11	4010337094937

## Caratteristiche

- Ideale per spina a gomito.
- Anche per l'impiego in colonne energetiche e sistemi sotto traccia Gira.

- Per fissaggio con viti.
  - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppe di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  - Profondità di installazione ridotta.
  - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  - Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  - Base in materiale termoplastico infrangibile.
- 

## Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - Shutter:	da 0 °C a +45 °C

---

## Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-