








Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con modulo ruotato di 30° e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4418 01	1/5	13,02	01	4010337094920
 bianco puro brillante	4418 03	1/5	13,02	01	4010337094944
 bianco puro satinato	4418 27	1/5	13,02	01	4010337094999
 antracite	4418 28	1/5	14,26	11	4010337095026
 color alluminio	4418 26	1/5	18,76	11	4010337094982
 nero opaco	4418 005	1/5	18,76	11	4010337094913
 grigio opaco	4418 015	1/5	18,76	11	4010337094937

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Temperatura ambiente

- maggiore protezione contro i contatti
accidentali:

da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
 - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-