




## Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena per montaggio singolo Standard 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4440 01	10	7,80	21	4010337095040
 bianco puro brillante	4440 03	10/200	7,80	21	4010337095057
 bianco puro satinato	4440 27	10/100	7,80	01	4010337095064

### Caratteristiche

- Anello portante con messa a terra.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm  
Materiale conduttore: rigido e flessibile  
Sezione dei conduttori  
- per conduttori da: da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

### Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.