

**Presa SCHUKO 16 A 250 V~con spia di controllo e campo per targhetta
System 55**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4452 01	1/5	27,24	01	4010337094630
 bianco puro brillante	4452 03	1/5	27,24	01	4010337094654
 bianco puro satinato	4452 27	1/5	27,24	01	4010337094678
 antracite	4452 28	1/5	28,53	11	4010337094685
 color alluminio	4452 26	1/5	33,03	11	4010337094661
 nero opaco	4452 005	1/5	33,03	11	4010337094623
 grigio opaco	4452 015	1/5	33,03	11	4010337094647

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).

- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²

Contenuto della fornitura

- L'elemento di lampada fluorescente è in dotazione.
- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.