




**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20)
TX_44**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	4453 66	1/5	12,90	13	4010337093848
 antracite	4453 67	1/5	18,62	13	4010337093855
 color alluminio	4453 65	1/5	18,62	13	4010337093831

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a 45 °C

Avvisi

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.