


**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)  
Con copertura rossa e scritta in rilievo ULD(ulteriore linea dedicata)**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 rosso brillante	4453 708	1/5	21,13	01	4010337117803

## Caratteristiche

- Anello portante con messa a terra.

## Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

## Avvisi

- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.  
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.