









**Presse SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera  
System 55**

| Specifica   | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 4454 01   | 1/5 | 15,36                 | 01 | 4010337094029 |
|  bianco puro brillante | 4454 03   | 1/5 | 15,36                 | 01 | 4010337094050 |
|  bianco puro satinato  | 4454 27   | 1/5 | 15,36                 | 01 | 4010337094081 |
|  antracite             | 4454 28   | 1/5 | 16,66                 | 11 | 4010337094098 |
|  color alluminio       | 4454 26   | 1/5 | 21,21                 | 11 | 4010337094074 |
|  nero opaco            | 4454 005  | 1/5 | 21,21                 | 11 | 4010337093992 |
|  grigio opaco          | 4454 015  | 1/5 | 21,21                 | 11 | 4010337094043 |
|  acciaio inox          | 4454 600  | 1/5 | 29,36                 | 11 | 4010337094104 |

## Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

---

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Profondità di montaggio:                       | 29 mm  |
| Materiale conduttore:                          | rigido e flessibile                          |
| Sezione dei conduttori<br>- per conduttori da: | da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Avvisi

- Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall'acqua IP44.