









**Presse SCHUKO 16 A 250 V~con campo per targhetta
System 55**



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 4457 01 | 1/5 | 10,99 | 01 | 4010337093244 |
|  bianco puro brillante | 4457 03 | 1/5 | 10,99 | 01 | 4010337093268 |
|  bianco puro satinato | 4457 27 | 1/5 | 10,99 | 01 | 4010337093329 |
|  antracite | 4457 28 | 1/5 | 12,25 | 11 | 4010337093336 |
|  color alluminio | 4457 26 | 1/5 | 16,80 | 11 | 4010337093312 |
|  nero opaco | 4457 005 | 1/5 | 16,80 | 11 | 4010337093237 |
|  grigio opaco | 4457 015 | 1/5 | 16,80 | 11 | 4010337093251 |
|  acciaio inox (verniciato) | 4457 600 | 1/5 | 24,97 | 11 | 4010337093343 |

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.