




**Presà SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20)
TX_44**

| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro | 4462 66 | 1/5 | 24,69 | 13 | 4010337093497 |
|  antracite | 4462 67 | 1/5 | 30,47 | 13 | 4010337093503 |
|  color alluminio | 4462 65 | 1/5 | 30,47 | 13 | 4010337093480 |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Profondità di montaggio: | 32 mm |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali: | da 0 °C a 45 °C |

Avvisi

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.