




**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con campo per targhetta e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) (IP20)  
TX\_44**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	4462 66	1/5	25,48	13	4010337093497
 antracite	4462 67	1/5	31,45	13	4010337093503
 color alluminio	4462 65	1/5	31,45	13	4010337093480

## Caratteristiche

- Anello portante con messa a terra.

## Dati tecnici

Profondità di montaggio: 32 mm

Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili da: da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

Temperatura ambiente  
- maggiore protezione contro i contatti  
accidentali: da 0 °C a 45 °C

## Avvisi

- Non adatto per l'installazione in ambienti umidi, in quanto il grado di protezione è IP20.
- Per il montaggio si deve utilizzare anche la flangia di tenuta della placca.
- Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

## Contenuto della fornitura

- Targhetta delle diciture "EDV" in dotazione.

---