

Presse SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4466 01	10	6,90	21	4010337095088
 bianco puro brillante	4466 03	10	6,90	21	4010337095101
 bianco puro satinato	4466 27	10/100	6,90	21	4010337095125
 antracite	4466 28	10/100	8,59	11	4010337095132
 color alluminio	4466 26	10	13,10	11	4010337095118
 nero opaco	4466 005	10/100	13,10	11	4010337095071
 grigio opaco	4466 015	1/5	13,10	11	4010337095095
 acciaio inox	4466 600	10	21,23	11	4010337095149
 bronzo / nero	4466 603	1/5	22,07	11	4010337095156



bronzo / bianco crema

4466 613

1/5

22,07

11

4010337095170

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
 - Profondità di installazione ridotta.
 - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
 - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
 - Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
-

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
