









**Presse SCHUKO 16 A 250 V~ senza graffe di fissaggio
System 55**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4466 01	10	7,12	21	4010337095088
 bianco puro brillante	4466 03	10	7,12	21	4010337095101
 bianco puro satinato	4466 27	10/100	7,12	21	4010337095125
 antracite	4466 28	10/100	8,86	11	4010337095132
 color alluminio	4466 26	10	13,52	11	4010337095118
 nero opaco	4466 005	10/100	13,52	11	4010337095071
 grigio opaco	4466 015	1/5	13,52	11	4010337095095
 acciaio inox	4466 600	10	21,91	11	4010337095149

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
