


## Presca con contatto di terraCEBEC 16 A 250 V~ con copertura verde



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 verde brillante	4485 107	1/5	20,83	01	4010337095699

### Caratteristiche

- Con morsetti a innesto.
- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.

### Dati tecnici

Profondità di montaggio:	29 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm <sup>2</sup> a 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

### Avvisi

- Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
- Gli zoccoli delle prese sono codificati in base al rispettivo colore.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.