


**Presse CEPEC 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera**  
**Protezione dall'acqua sopra intonaco**



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 grigio	4485 30	1	21,90	14	4010337095781

### Caratteristiche

- Con morsetti a vite.
- Plastica: materiale termoplastico privo di alogeni, resistente agli urti e infrangibile

### Dati tecnici

- Sezione dei conduttori  
- per conduttori rigidi e flessibili da: da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Materiale conduttore: rigido e flessibile
- Temperatura ambiente  
- maggiore protezione contro i contatti  
accidentali: da 0 °C a 45 °C

### Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.