

Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera, serratura e campo per targhetta con chiusure uguali



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco puro | 4569 66 | 1 | 81,31 | 13 | 4010337094609 |
|  antracite | 4569 67 | 1 | 87,42 | 13 | 4010337094616 |
|  color alluminio | 4569 65 | 1 | 87,42 | 13 | 4010337094593 |

Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
- Graffe di espansione incassate.
- Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.
- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
- Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
- Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
- Base in materiale termoplastico infrangibile.
- Anello portante con messa a terra.

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Profondità di montaggio: | 29 mm |
| Materiale conduttore: | rigido e flessibile |
| Sezione dei conduttori - per conduttori da: | da 1,5 mm ² a 2,5 mm ² |
| Altezza della targhetta delle diciture: | 12 mm |

Contenuto della fornitura

- Due chiavi sono in dotazione.
 - Targhetta delle diciture in bianco in dotazione.
-