








**Presca SCHUKO 16 A 250 V~ con coperchio a cerniera e maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus)  
Morsetti a vite**



| Specifica   | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 4754 01   | 1/5 | 18,59                 | 01 | 4010337114154 |
|  bianco puro brillante | 4754 03   | 1/5 | 18,59                 | 01 | 4010337114178 |
|  bianco puro satinato  | 4754 27   | 1/5 | 18,59                 | 01 | 4010337114192 |
|  antracite             | 4754 28   | 1/5 | 19,82                 | 11 | 4010337114208 |
|  color alluminio       | 4754 26   | 1/5 | 24,38                 | 11 | 4010337114185 |
|  nero opaco            | 4754 005  | 1/5 | 24,38                 | 11 | 4010337114147 |
|  grigio opaco          | 4754 015  | 1/5 | 24,38                 | 11 | 4010337114161 |

## Caratteristiche

- L anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
- Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).

- Graffe di espansione incassate.
  - Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  - Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  - Profondità di installazione ridotta.
  - Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  - Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  - Base in materiale termoplastico infrangibile.
- 

## Dati tecnici

Profondità di montaggio: 29 mm

Materiale conduttore  
- rigido e flessibile:

Sezione dei conduttori  
- per conduttori da: da 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>

---

## Avvisi

- Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall'acqua IP44.
  - Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-