








Presse SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio System 55



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	4755 01	10	10,23	01	4010337093879
 bianco puro brillante	4755 03	10	10,23	01	4010337093893
 bianco puro satinato	4755 27	10/100	10,23	01	4010337093916
 antracite	4755 28	10	11,44	11	4010337093923
 color alluminio	4755 26	1/5	15,84	11	4010337093909
 nero opaco	4755 005	10	15,84	11	4010337093862
 grigio opaco	4755 015	1/5	15,84	11	4010337093886

Caratteristiche

- Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
- Profondità di installazione ridotta.

- Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
 - Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
 - Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
 - Base in materiale termoplastico infrangibile.
-

Dati tecnici

Profondità di montaggio:	32 mm
Materiale conduttore:	rigido e flessibile
Sezione dei conduttori - per conduttori da:	da 1,5 mm ² a 2,5 mm ²
Temperatura ambiente - maggiore protezione contro i contatti accidentali:	da 0 °C a +45 °C

Avvisi

- Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
-