











## Set di interruttori a bilanciere 4 moduli personalizzabile per sensore tattile 4.95



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 alluminio bianco puro brillante (verniciato)	5034 903	1	187,47	06	4010337098270
 alluminio bianco puro satinato (verniciato)	5034 927	1	187,47	06	4010337098317
 alluminio antracite (verniciato)	5034 928	1	187,47	06	4010337098218
 alluminio (anodizzato)	5034 17	1	141,10	06	4010337072645
 alluminio nero opaco (verniciato)	5034 905	1	187,47	06	4010337098249
 alluminio grigio opaco (verniciato)	5034 915	1	187,47	06	4010337098171
 alluminio nero (anodizzato)	5034 126	1	141,10	06	4010337072614
 bronzo	5034 38	1	314,99	06	4010337098348
 vetro nero	5034 05	1	141,10	06	4010337072522



acciaio inox

5034 219

1

245,44

06

4010337072584

---

## Avvisi

- La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio diciture Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere.
  - Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di interruttori a bilanciere per il sensore tattile 4.95 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser.
  - Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente tramite il servizio diciture Gira.
  - Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
-