


Centrale di allarme Connect



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5201 00	1	673,55	33	4010337018940

Centrale per il nuovo sistema di sicurezza Gira Alarm Connect. Utilizzabile in abitazioni private e piccole imprese commerciali. Integrabile nelle installazioni Gira KNX tramite Gira X1 o router IP KNX.

Caratteristiche

- Installazione pulita tramite collegamento senza fili dei componenti di sistema.
- Comodo da configurare con il Gira Project Assistant, GPA.
- Consente l'accesso remoto (con scambio di dati protetto) tramite Internet, Gira S1 e l'app Gira Smart Home.
- Utilizzabili fino a 64 dispositivi di sistema, per i settori dei rilevatori antiscasso, di rottura vetro, di movimento e di emergenza.
- Funzioni di allarme per antiscasso, sabotaggio, incendio, antipanico, segnalazioni di attività e tecniche.

Centrale di allarme Connect

- Comunica internamente con i dispositivi di sistema collegati (possono essere integrati fino a 64 dispositivi di sistema).
- Controlla il funzionamento senza disturbi dei dispositivi di sistema collegati.
- Inoltre gli allarmi ai dispositivi di sistema collegati, come ad es. a un sirena o a servizi, come ad es. l'allarme remoto di un servizio di vigilanza.
- Consente l'accesso remoto (con scambio di dati protetto) tramite Internet, Gira S1 e l'app Gira Smart Home.
- Apparecchio di composizione telefonica analogico integrato.
- Protezione antisabotaggio integrata.

Modulo GSM (accessori opzionali).

- Necessario per l'utilizzo di una scheda SIM.
- Per l'allarme remoto tramite SMS e telefono tramite GSM.

Dati tecnici

Tensione di alimentazione

- esterno: 230 V AC, 0,9 A, 50/60 Hz
- interno (batteria): 7,2 V DC, 5,8 Ah

Batteria

- Tipo: PA-LN162L.R001

- Nr. UN:	3481
Uscita elettrica	
- Tensione continua:	12 V DC
- per ogni uscita:	Max. 200 mA
Frequenza del segnale	
- Campo 1:	da 868,0 a 868,6 Mhz
- Campo 2:	da 868,7 a 869,2 Mhz
Portata (campo libero):	Circa 100 m
Collegamenti	
- LAN:	RJ45
- Telefono:	analogico tramite morsetti
- Input/output:	2 morsetti per gli ingressi, 2 morsetti per le uscite
- Modulo GSM:	1 slot
Altezza di montaggio:	2 m
Classe ambientale:	II
Grado di sicurezza:	2
Umidità dell'aria:	93 %
Temperatura ambiente:	da -10°C a +55°C
Peso:	circa 950 g (incl. batteria)

Avvisi

- Soddisfa la norma EN 50131 classe 2.
- Installazione solo in ambienti interni nel rispetto delle condizioni climatiche necessarie.

Contenuto della fornitura

- La batteria 5290 00 per la protezione dalle interruzioni è in dotazione.
- L utensile di sbloccaggio è in dotazione.
- Il materiale di fissaggio è in dotazione.

Dimensioni in mm

L 285 H 170 P 30
