

Trasmettitore portatile a radiofrequenza eNet 1 modulo



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
antracite	5350 10	1	65,18	42	4010337774075

Caratteristiche

- I trasmettitori a radiofrequenza eNet trasmettono comandi di commutazione, regolazione luce e veneziane ai corrispondenti ricevitori a radiofrequenza eNet.
- Un tasto per un canale.
- LED di stato.
- Apparecchio alimentato da pile.

Impostabile con server eNet:

- Trasmissione a radiofrequenza interamente codificata (AES-CCM) a partire dalla versione software 2.0 del server eNet.
- Interdizione del comando.
- Scene tutto On o tutto Off o scene individuali configurabili.
- Configurazione del tasto delle scene tramite l'app eNet SMART HOME (regole "se A....allora B") per l'attivazione di azioni, scene e timer.
- Aggiornamento del software dell'apparecchio.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:	da -5 °C a +45 °C
Frequenza del segnale:	868,3 MHz
Portata (campo libero):	circa 100 m
Tensione nominale:	3 V DC
Batteria	
- Tipo:	CR 2450N
- Nr. UN:	3091
- L x H x P:	40,5 x 55 x 15 mm

Avvisi

- Le batterie sono articoli di consumo e devono essere sostituite periodicamente. Si prega di osservare le disposizioni sullo smaltimento delle batterie esauste.

Contenuto della fornitura

- Le batterie sono in dotazione.
