









## Pannello tattile System 3000



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	5365 01	1/5	86,64	02	4010337096856
 bianco puro brillante	5365 03	1/5	86,64	02	4010337096863
 bianco puro satinato	5365 27	1/5	86,64	02	4010337096887
 antracite	5365 28	1/5	89,65	02	4010337096894
 color alluminio	5365 26	1/5	94,16	02	4010337096870
 nero opaco	5365 005	1/5	94,16	02	4010337096917
 grigio opaco	5365 015	1/5	94,16	02	4010337107071
 acciaio inox	5365 600	1/5	102,55	02	4010337096900

## Caratteristiche

- Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando.
  - Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000.
  - Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000.
  - Funzione di blocco, con inserto di comando per veneziane System 3000.
  - Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda.
  - Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare).
  - Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato trifilare System 3000.
- 

## Dati tecnici

Temperatura ambiente: da -5 °C a +45 °C

---