

Timer veneziane e timer Display System 3000



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco crema brillante	5366 01	1/5	97,38	02	4010337027430
 bianco puro brillante	5366 03	1/5	97,38	02	4010337027447
 bianco puro satinato	5366 27	1/5	97,38	02	4010337027461
 antracite	5366 28	1/5	100,20	02	4010337027478
 color alluminio	5366 26	1/5	104,58	02	4010337027454
 nero opaco	5366 005	1/5	104,58	02	4010337037484
 grigio opaco	5366 015	1/5	104,58	02	4010337087243
 acciaio inox (verniciato)	5366 600	1/5	112,60	02	4010337027485

Caratteristiche

- Comando attraverso sensore capacitivo.
- Programmazione rapida per assegnare l'ora attuale all'ora di movimentazione/al tempo di intervento programmati.
- Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
- Commutazione all'alba o al tramonto (funzione siderale) impostabile per 18 Paesi.
- Ora siderale per alba e tramonto adattabile in modo personalizzato di ± 2 ore.
- La funzione di blocco blocca il comando degli apparecchi derivati e disattiva il funzionamento automatico.
- Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'orario attuale.
- Programmazione di rispettivamente un tempo di sollevamento e abbassamento o di 2 tempi di attivazione e disattivazione per i periodi Lun-Ven e Sa+Do.

Dati tecnici

Precisione dell'orologio

- al mese: ± 10 s

Autonomia:

circa 4 h

Temperatura ambiente:

da -5 °C a $+45$ °C
