

Pannello rilevatore di movimento System 3000 2,20 m Standard TX_44



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro	5375 66	1	90,85	02	4010337051800
 antracite	5375 67	1	97,86	02	4010337051992
 color alluminio	5375 65	1	97,86	02	4010337051794

Caratteristiche

- Comando automatico della luce in funzione del movimento di calore e della luminosità dell'ambiente.
- Funzionamento con modulo interruttore, modulo dimmer o modulo apparecchio derivato trifilare System 3000.
- Ampliamento del campo di rilevamento in combinazione con modulo apparecchio derivato trifilare.
- Impostazione della soglia di luminosità.
- Impostazione della sensibilità su quattro livelli.
- Con il collegamento di un modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando o pulsante meccanico all'apparecchio principale è possibile accendere o regolare l'illuminazione per la durata del tempo di disinserimento ritardato.

Con modulo dimmer System 3000

- Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
- La luminosità di accensione può essere memorizzata in modo permanente soltanto attraverso il modulo apparecchio derivato System 3000 con pannello di comando.

Dati tecnici

Angolo di rilevamento:	180°
Valore di luminosità	
- Regolabile:	da circa 5 a 500 lx
- Fisso:	Servizio diurno
Sensibilità:	25, 50, 75, 100%
Grado di protezione	
- System 55, Gira F100:	IP20

Le illustrazioni sono simili all'originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per l'Italia con aggiornamento prezzi 11/24.

- TX_44:	IP44
Tempo di disinserimento ritardato:	circa 2 min. fisso
Altezza di montaggio fino a 2,20 m	
- Campo di rilevamento verso la parte anteriore:	max 15 m
- Portata da ogni lato:	max 10 m
Altezza di montaggio fino a 1,10 m	
- Campo di rilevamento verso la parte anteriore:	max 10 m
- Portata da ogni lato:	max 9 m
Temperatura ambiente:	da -20 °C a +45 °C
