









Regolatore della temperatura ambiente System 3000 BT



| Specifica | Cod. ord. | UI | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  bianco crema brillante | 5394 01 | 1/5 | 136,15 | 02 | 4010337055273 |
|  bianco puro brillante | 5394 03 | 1/5 | 136,15 | 02 | 4010337055280 |
|  bianco puro satinato | 5394 27 | 1/5 | 136,15 | 02 | 4010337055464 |
|  color alluminio | 5394 26 | 1/5 | 142,22 | 02 | 4010337055457 |
|  antracite | 5394 28 | 1/5 | 139,80 | 02 | 4010337055525 |
|  nero opaco | 5394 005 | 1/5 | 142,22 | 02 | 4010337055679 |
|  grigio opaco | 5394 015 | 1/5 | 142,22 | 02 | 4010337087328 |
|  acciaio inox | 5394 600 | 1/5 | 149,02 | 02 | 4010337055655 |

Caratteristiche

- Comando e programmazione con terminale mobile (smartphone o tablet) tramite Bluetooth® con l'app Gira System 3000.
- Comando attraverso sensore capacitivo.
- Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente.

Funzioni sul pannello

- L'ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida.
- Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
- Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do.
- Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo.
- Uscita regolatore: modulazione della larghezza d'impulso (PWM) o controllo a 2 punti.
- Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all'ora impostata).
- Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
- Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo.
- Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno.
- Riconoscimento dell'abbassamento improvviso della temperatura.
- Blocco comandi.
- Funzione di protezione valvola.
- Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell'ora attuale.

Funzioni con l'app Gira System 3000

- Timer settimanale con 40 punti di commutazione e temperature personalizzabili.
- Modalità vacanza (inizio, fine, temperatura).
- Funzione Boost: riscaldamento rapido per max. 5 minuti.
- Possibilità di blocco del comando a livello locale.
- Integrazione di un sensore di temperatura esterno tramite Bluetooth®.
- Valori di temperatura minima e massima regolabili.
- Le impostazioni e i programmi orari possono essere copiati su altri pannelli.
- La combinazione del pannello 5393xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Precisione dell'orologio al mese: | ± 10 s |
| Autonomia: | circa 4 h |
| Frequenza del segnale: | Da 2,402 a 2,480 GHz |
| Potenza di trasmissione: | max. 2,5 mW, classe 2 |
| Portata di trasmissione: | tip. 10 m |
| Temperatura ambiente: | da -5 °C a +45 °C |

Avvisi

- Aggiornamento dell'ora e della data quando si è connessi con l'app Gira System 3000.
-