


## Modulo di comando veneziane System 3000 senza ingresso per apparecchio derivato



| Specifica   | Cod. ord. | UI  | EUR/pezzo IVA esclusa | SP | EAN           |
|---|-----------|-----|-----------------------|----|---------------|
|  | 5415 00   | 1/5 | 84,17                 | 02 | 4010337027416 |

### Caratteristiche

- Comando di veneziane, tapparelle e tende avvolgibili ad azionamento elettrico.
- È possibile memorizzare una posizione intermedia individuale con un pannello.
- È possibile comandare un motore, ad es. per impostare i fincorsa, senza pannello.
- Funzione di inversione dei poli delle uscite per l'avvio semplificato.
- Funzionamento con neutro.

Combinazione con pannello di comando RF 1 o 2 moduli per KNX

- Attuatore veneziana 1 modulo.
- Canale sensore 1 modulo o 2 moduli.
- Possibilità di controllo locale del modulo System 3000.
- Come sensore possibile comando radio di altri apparecchi KNX.
- Rilevamento della temperatura.
- Selezione della funzione del modulo: Tipo di tenda selezionabile, funzione di sicurezza (allarme vento, pioggia, gelo), funzione protezione solare, funzione scena, funzione di blocco.

### Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| Tensione nominale:                     | 230 V AC, 50/60 Hz                            |
| Potenza allacciata motori:             | 700 W   |
| Modalità stand-by:                     | da 0,1 W a 0,5 W                              |
| Montaggio:                             | in scatola di installazione secondo DIN 49073 |
| Profondità di montaggio:               | 24 mm   |
| Sezione dei conduttori                 |   |
| - Conduttore rigido:                   | da 1 a 4 mm <sup>2</sup>                      |
| - conduttore flessibile con capocorda: | da 0,5 a 2,5 mm <sup>2</sup>                  |
| Temperatura ambiente:                  | da -5 °C a +45 °C                             |