

**Modulo BNC 2 moduli
Collegamento crimpato**

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
bianco puro brillante	5630 03	1/5	49,15	01	4010337460251
nero opaco	5630 10	1/5	49,15	01	4010337460268

Dati tecnici

- Impedenza d'onda: 50 Ω
Profondità di montaggio: 25 mm

Avvisi

- Non adatto per telaietto di montaggio con coperchio a cerniera.
- Solo per fissaggio a viti.
- Attenzione! Osservare lo spazio di montaggio per la spina ed i raggi di curvatura.
- Nel caso di uso con connettori tenere presente quanto segue: Non adatto per l'installazione in canalina e scatola di installazione standard. Si consiglia il collegamento con spine a gomito.
- Utilizzando queste unità a innesto, per i dispositivi collegati c'è un limite di potenza di 15 watt.
- Consiglio di installazione:

prese elettroniche Kaiser

Montaggio da incasso: Cod. art. Kaiser:1068-02

Montaggio in parete cava: Cod. art. Kaiser:9062-94

Installazione in calcestruzzo: Cod. art. Kaiser:1268-40