

Modulo BNC 2 moduli Collegamento crimpato



Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
 bianco puro brillante	5630 03	1/5	45,88	01	4010337460251
 nero opaco	5630 10	1/5	45,88	01	4010337460268

Dati tecnici

Impedenza d onda:	50 Ω
Profondità di montaggio:	25 mm

Avvisi

- Non adatto per telaietto di montaggio con coperchio a cerniera.