


Insteekaanheid datakap voor Modular Jack AMP



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 2-voudig	0039 00	5/25	5,93	01	4010337039006

Aanwijzingen

- Geschikt voor:

AMP 6-polig 1116603-1 toolless cat.3

AMP 8-polig 1116515-1 cat.5e afgeschermd

AMP 8-polig 1116604-1 toolless cat.5e onafgeschermd

AMP 8-polig 1339015-1 toolless cat.5e afgeschermd

AMP 8-polig 1375055-1 SL cat.6 onafgeschermd

AMP 8-polig 1375188-1 SL cat.6 afgeschermd

Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45

Krone Inline RJ45 afgeschermd/onafgeschermd

AMP SL Series RJ45 Jack cat.5E

AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711441-1 afgeschermd cat.7A

AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 afgeschermd cat.7A

AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711160-1 afgeschermd cat.6

AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 afgeschermd cat.6

AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711592-1 afgeschermd cat.6A

AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 afgeschermd cat.6A

AMP LC optische kabel Duplex adapter

AMP MT RJ optische kabel Duplex.

- Tweede opening afsluitbaar.