


Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~ Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Serieschakelaar	0105 00	10/100	15,70	01	4010337105008

Technische gegevens

Inbouwdiepte	
- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W