


**Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~
Wisselschakelaar 2-voudig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Wisselschakelaar 2-voudig	0108 00	10	26,22	01	4010337108009

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 0105 00:	28 mm
- 0108 00:	32 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------