



## Basiselement wipchakelaar 10 AX 250 V~ Wisselschakelaar 2-voudig



| Specificatie   | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--|----------|----|--------------------|----|---------------|
|  Wisselschakelaar 2-voudig | 0108 00  | 10 | 27,37              | 01 | 4010337108009 |

### Technische gegevens

#### Inbouwdiepte

|            |       |
|------------|-------|
| - 0105 00: | 28 mm |
| - 0108 00: | 32 mm |

#### Aansluitingdoorsnede

|   |                    |
|---|--------------------|
| - voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm <sup>2</sup> |
|---|--------------------|

#### Nominaal vermogen

|               |       |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

### Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.