



**Basiselement wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~ met glimlampenelement 230 V
Uitschakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Uitschakelaar 2-polig	0112 00	10	32,67	01	4010337112006

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele leidingen tot:	2,5 mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Ook met verlichting aan te sluiten.