


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~met tekstkader(bovenstuk en onderstuk)
Schakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	0112 31	1	63,03	14	4010337112310

Kenmerken

- Met glimlampelement.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2.5mm²

Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus' is bij de levering inbegrepen.