


**Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~met tekstkader (bovenstuk)
Universele uit-wisselschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 grijs	0116 35	10	29,93	14	4010337116356

Kenmerken

- Met glimlampelement.

Technische gegevens

- Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²
- Nominaal vermogen
- LEDi/ CFLi: 100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

- Tekstlabel 'Heizung Ein/Aus', 'VERWARMING AAN/UIT' is bij de levering inbegrepen.
- Glimlampelement 230 V~ 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.