




Drukcontact 10 A 250 V~ met rechtstaande wip en controlevenster
Wisselcontact 1-polig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0120 66	1/5	27,39	13	4010337120667
 antraciet	0120 67	1/5	31,00	13	4010337120674
 kleur aluminium	0120 65	1/5	31,00	13	4010337120650

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Door de verticale wippositie passend bij de tastschakelaars.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.