


**Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip  
Schakelaar 2-polig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0122 112	1/5	46,74	01	4010337043782

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

**Aanwijzingen**

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.

**Levering**

- Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.