




Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Serieschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0125 66	1/5	35,18	13	4010337125662
 antraciet	0125 67	1/5	38,84	13	4010337125679
 kleur aluminium	0125 65	1/5	38,84	13	4010337125655

Technische gegevens

Inbouwdiepte

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.