


**Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip**  
**Universele uit-wisselschakelaar**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0126 112	1/5	19,40	01	4010337043829

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

**Aanwijzingen**

- Volgens beschikbaarheid.