




## Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0126 66	1/5	24,49	13	4010337126669
 antraciet	0126 67	1/5	28,15	13	4010337126676
 kleur aluminium	0126 65	1/5	28,15	13	4010337126652

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Wanneer deze schakelaar moet worden verlicht, dan een controleschakelaar gebruiken.
- Opvolgartikel: 3126 00 + 3496 xx
- Leverbaar vanaf 08/2024.
- Volgens beschikbaarheid.