









Tastchakelaar 10 AX 250 V~ met wip Kruisschakelaar



| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|---|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  crème wit glanzend | 0127 01 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127017 |
|  zuiver wit glanzend | 0127 03 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127031 |
|  zuiver wit mat | 0127 27 | 1/5 | 28,29 | 01 | 4010337127277 |
|  antraciet | 0127 28 | 1/5 | 28,85 | 11 | 4010337127284 |
|  kleur aluminium | 0127 26 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337127260 |
|  zwart mat | 0127 005 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337037989 |
|  grijs mat | 0127 015 | 1/5 | 32,03 | 11 | 4010337077169 |
|  edelstaal | 0127 600 | 1/5 | 39,06 | 11 | 4010337021759 |

Technische gegevens

Inbouwdiepte: 28 mm

Aansluitingdoorsnede
- voor stijve en flexibele geleiders tot: 2.5mm²

Afbeeldingen zijn gelijkend en kunnen van het origineel afwijken.
Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:

100 W

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.
