


**Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig**

| Specificatie | Art. nr. | VE | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN |
|--|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|  zuiver wit glanzend | 0128 112 | 1/5 | 41,75 | 01 | 4010337043874 |

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------|
| Inbouwdiepte | |
| - 0125 ...: | 28 mm |
| - 0128 ...: | 32 mm |
| Aansluitingdoorsnede | |
| - voor stijve en flexibele geleiders tot: | 2.5mm ² |
| Nominaal vermogen | |
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |

Aanwijzingen

- Volgens beschikbaarheid.