


**Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig**  
**Wisselschakelaar 2-voudig**

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit glanzend	0128 112	1/5	39,99	01	4010337043874

**Technische gegevens**

Inbouwdiepte	
- 0125 ...:	28 mm
- 0128 ...:	32 mm
Aansluitingdoorsnede	
- voor stijve en flexibele leidingen tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen	
- LEDi/ CFLi:	100 W