




Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0128 66	1	46,83	13	4010337128663
 antraciet	0128 67	1	50,47	13	4010337128670
 kleur aluminium	0128 65	1	50,47	13	4010337128656

Technische gegevens**Inbouwdiepte**

- 0125 ...:	25 mm
- 0128 ...:	28 mm

Aansluitingdoorsnede

- voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
---	--------------------

Nominaal vermogen

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Volgens beschikbaarheid.