




Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip Universele uit-wisselschakelaar



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 zuiver wit	0136 66	1/5	41,20	13	4010337136668
 antraciet	0136 67	1/5	44,85	13	4010337136675
 kleur aluminium	0136 65	1/5	44,85	13	4010337136651

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	28 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Met bedieningsfunctie in reliëf.
- Diefstalbeveiliging door optioneel schroefbaar klemstuk. Daardoor hoeft het afdekraam niet met pluggen te worden bevestigd.
- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.

Levering

- Glimlampelement 230 V~, 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.