



## Basiselement wipchakelaar en wipdrukcontact 10 AX 250 V~ wisselchakelaar/wisseldrukcontact



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Wisselchakelaar / drukcontact	0139 00	1/5	26,58	01	4010337022725

### Kenmerken

- Wipchakelaar en -drukcontact waarbij de linker wip een schakelaar is en de rechter wip een drukcontact.
- Voor schakelen en aansturen van de kleur van de led-oriëntatielicht.
- Voor handmatig aansturing van bewegingsmelders.
- Voor het aansturen van dimmer-neveeneenheden.
- Voor het aansturen van geschakelde verlichting.

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	32 mm
Aansluitingdoorsnede - voor stijve en flexibele leidingen tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W