

## Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ Schakelaar 2-polig



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Schakelaar 2-polig	0142 00	1/5	30,30	01	4010337142003

### Technische gegevens

Inbouwdiepte:	30 mm
Aansluitingdoorsnede - voor massieve en soepele geleiders tot:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominaal vermogen - LEDi/ CFLi:	100 W

### Aanwijzingen

- Ook verlichtbaar aan te sluiten.
- Volgens beschikbaarheid.