



Basiselement jaloeziedrukcontact resp. -schakelaar 10 A 250 V~ voor afdekking met draaiknop



Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
 Groependrukcontact resp. - schakelaar 1-polig	0154 00	1/5	29,36	01	4010337154006
 Groependrukcontact resp. - schakelaar 2-polig	0157 00	1/5	40,13	01	4010337157007

Technische gegevens

Inbouwdiepte:	31 mm
Aansluitingdoorsnede - voor geleiders tot:	2.5mm ²
Nominaal vermogen - LEDi / CFLi:	100 W

Aanwijzingen

- Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
- Drukcontactfunctie bij draaiing van de draaiknop. Na verwijdering van de messing arrêtering drukcontactfunctie bij kleine draaiing van de draaiknop. Bij volledige draaiing van de draaiknop klikt de schakelaar vast.
- Volgens beschikbaarheid.
- Volgens beschikbaarheid.